

**Garant**

**eco lapkatartó, konvex homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrással**  
**D1 / D2: 90/130mm**

**Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273886 90/130 |
| GTIN              | 4045197516510 |
| Árucikk kategória | 21W           |

**Leírás****Felhasználás:**

A **273840 – 273851** sz. GARANT eco-késszárral.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

belső hűtés: igen

Beszúrási szélesség  $w$ : 3 mm

Max. fogásmélység  $t_{max}$ : 13 mm

Lapkacsavar: 279815 9

**Műszaki leírás**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Max. fogásmélység $t_{max}$    | 13 mm    |
| Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$ | 90 mm    |
| Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$ | 130 mm   |
| Sorozat                        | Eco      |
| Lapkacsavar                    | 279815 9 |
| Felhasználás módja             | jobbos   |
| belső hűtés                    | igen     |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Beszúrási szélesség w | 3 mm             |
| Termék fajtája        | Lapkatartó betét |

---

**Tartozék**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Rögzítőcsavar         | 279910   |
| Rögzítőcsavar Típus 9 | 279815 9 |