

**VBMT 160404, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Árucikk kategória	25E

Leírás

VBMT 160404 CA6525 Minőség: CA6525
Forgácstörő: HQ
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Forgácstörő	HQ
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz