

Garant**eco beszúró esztergakés, hosszú szár, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 16/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273863 16/3
GTIN	4045197582119
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapokat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

Műszaki leírás

Csavar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Beszúrási mélység t_{\max}	21 mm
Működő szélesség L_4	16 mm
Fejhossz L_1	37 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Teljes hossz L	97,5 mm
Sorozat	Eco

Szárszélesség b	16 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Rögzítőcsavar Típus 5	279815 5
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600