

Garant**eco késszár, balos, Szárszélesség b: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273846 16
GTIN	4045197517463
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtéssel.

Alkalmazható:

273880 és 273890 sz. lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű **317900 – 319886** sz. befogókkal és **273880 – 273891** sz. GARANT eco lapkatartó betétekkel lehetséges. A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

belső hűtés: igen

Fejhossz L₁: 20,5 mm

Teljes hossz L: 79 mm

Csavar: 279815 9

Műszaki leírás

Csavar	279815 9
Fejhossz L ₁	20,5 mm
Szárszélesség b	16 mm
Teljes hossz L	79 mm
Sorozat	Eco

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Késszár

Tartozék

Rögzítőcsavar	279910
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20