

TEXON munka forgószék, Supertec, kerekkel, alacsony, Szék színe: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965465 BLACK
GTIN	4099883003679
Árucikk kategória	96J

Leírás**Kivitel:**

TEXON munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Tokozott mechanika a Clean Cover-nek köszönhetően; zárt, sima felületek. Alumínium lábkereszt, feketésszürke. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Ülőmagasság-állítás, Auto-Motion technika (a háttámla és az ülőfelület a testtel szinkronban mozog), Flex-Back (a háttámla három különböző pozícióban rögzíthető), ütésgátló rögzítés (a háttámla nem tud akaratlanul előre csapódni a rögzítés kioldása után). Ergonomikus kialakítású háttámla Ülőfelület integrált medencetámasszal és lekerekített elülső peremmel. Puha, terheléstől függően fékezett dupla biztonsági görgők kemény padlókhöz. Ülőlap és háttámla Supertec-ből. A Supertec kényelmes, puha, szellőzik, valamint rendkívül ellenállóképességű, vágásálló, könnyen tisztítható és csúszásmentes. A mikropáncélozásnak köszönhetően egyesíti a szövet és az integrált habszivacs előnyeit.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

Háttámla magassága	625 mm
--------------------	--------

Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szabvány	DIN 68877
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Ülőlap szélesség	480 mm
Sorozat	TEXON
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Teherbírás	150 kg
Ülőlap mélység	455 mm
Kivitel	kerekekkel
Súly	18 kg
Szinkron mechanika	igen
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Ülőfelület anyaga	Supertec
Szék anyagának színe	fekete
Kerekek kivitele	Biztonsági dupla görgők kemény padlókhöz
Szék teherbírása	150 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 620 mm
Termék fajtája	Munka forgószék