

**Garant****eco késszár, jobbos, Szárszélesség b: 16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273840 16
GTIN	4045197517364
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Kivitel:**

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtéssel.

**Alkalmazható:**

273880; 273886 és 273890 sz. lapkatartó betéthez.

**Tartalom:**

Szerelőcsavarok.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű **317900 – 319886** sz. befogókkal és **273880 – 273891** sz. GARANT eco lapkatartó betétekkel lehetséges. A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

belső hűtés: igen

Teljes hossz L: 72 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Csavar: 279815 9

## Műszaki leírás

Szárszélesség b	16 mm
Csavar	279815 9
L <sub>2</sub>	18,5 mm
Teljes hossz L	72 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Késszár

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20