

**Garant****VB.T 160404, Minőség: HB7310**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261232 HB7310
GTIN	4045197696267
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VB.T 160404 HB7310 Minőség: HB7310

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 350 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	N
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás $f$	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	AM

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,1 - 4 mm
Minőség	HB7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBGT 160404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz