

Garant**eco lapkatartó, konkáv homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúráshoz
D1 / D2: 67/100mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273891 67/100
GTIN	4045197516749
Árucikk kategória	21W

Leírás

Felhasználás:

A **273840 – 273851** sz. GARANT eco-késszárral.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

belső hűtés: igen

Beszúrási szélesség w : 3 mm

Max. fogásmélység t_{max} : 13 mm

Lapkacsavar: 279815 9

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	13 mm
Maximális 1. beszúrási Ø D_2	100 mm
Minimális 1. beszúrási Ø D_1	67 mm
Sorozat	Eco
Lapkacsavar	279815 9

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910