

**Garant****eco-lapkatartó betét egyenes, jobbos, Beszúrási szélesség w: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273880 2
GTIN	4045197517531
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Felhasználás:**

A **273840 – 273846** sz. GARANT eco-késszárral.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

belső hűtés: igen

Max. fogásmélység  $t_{max}$ : 21 mm

Lapkacsavar: 279815 9

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	2 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	21 mm
Sorozat	Eco
Lapkacsavar	279815 9
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét

**Tartozék**

Rögzítőcsavar	279910
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9