

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261309 16/11
GTIN	4045197655929
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Szárméret	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Kés ISO kódja	SVHCR/L 1616H11
Fejhossz L <sub>1</sub>	13 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500