

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261313 12/11
GTIN	4045197655950
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L ₁	21,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Működő szélesség L ₄	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Szárméret	12 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 1212F11
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500