

Garant**VB.T 160408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261234 HB7020
GTIN	4045197699817
Árucikk kategória	21G

Leírás

VB.T 160408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Sarokrídusz	0,8 mm
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz