

bimos

**TEXON munka forgószék, szövet kárpit, kerekekkel, alacsony, Szék színe: BLACK****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 965477 BLACK  |
| GTIN              | 4099883003600 |
| Árucikk kategória | 96J           |

**Leírás****Kivitel:**

TEXON munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Tokozott mechanika a Clean Cover-nek köszönhetően; zárt, sima felületek. Alumínium lábkereszt, feketésszürke. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Ülőmagasság-állítás, Auto-Motion technika (a háttámla és az ülőfelület a testtel szinkronban mozog), Flex-Back (a háttámla három különböző pozícióban rögzíthető), ütésgátló rögzítés (a háttámla nem tud akaratlanul előre csapódni a rögzítés kioldása után). Ergonomikus kialakítású háttámla Ülőfelület integrált medencetámasszal és lekerekített elülső peremmel.

Puha, terheléstől függően fékezett dupla biztonsági görgők kemény padlókhöz.

Ülőlap és háttámla Duotec szövet kárpittal. A szövet kárpitok különösen alkalmasak tiszta környezetbe. A puha felület szellőzik és strapabíró. Könnyen tisztítható a kereskedelmi forgalomban kapható kárpittisztító szerekkel.

**Szabvány:****DIN 68877****Műszaki leírás**

## Adatlap

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Magasságállítási módja     | Magasságállító kar                          |
| Teherbírás                 | 150 kg                                      |
| Szinkron mechanika         | igen                                        |
| Kerekek kivitele           | Biztonsági dupla görgők<br>kemény padlókhöz |
| Ülőlap szélesség           | 480 mm                                      |
| Sorozat                    | TEXON                                       |
| Szék anyagának színe       | fekete                                      |
| Kivitel                    | kerekekkel                                  |
| Ülőfelület anyaga          | Anyag                                       |
| Lábkereszt kivitele        | Görgőkészlet                                |
| Lábkereszt anyaga          | Matt alumínium porszórt bevonattal          |
| Háttámla magassága         | 625 mm                                      |
| Szabvány                   | DIN 68877                                   |
| Magasságállítás kivitele   | Gázrugó                                     |
| Súly                       | 18 kg                                       |
| Ülőlap mélység             | 455 mm                                      |
| Szék teherbírása           | 150 kg                                      |
| Magasságállítási tartomány | 450 - 620 mm                                |
| Termék fajtája             | Munka forgószék                             |