

Garant**Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261309 20/11
GTIN	4045197655936
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SVHCR/L 2020K11
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Fejhossz L ₁	17 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergákés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500