

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261313 20/11
GTIN	4045197653871
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	24 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Működő szélesség L ₄	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2020K11
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500