

Garant**VB.T 160408, Minőség: HB7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Árucikk kategória	21G

Leírás

VB.T 160408 HB7310 Minőség: HB7310

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 4 mmElőtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 350 - 600 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Minőség	HB7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBGT 160408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz