

LOCTITE**Pillanatragasztó, 20 g, Gyártó azonosító: 401**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083352 401
GTIN	4100630401201
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Felhasználás:

Univerzális pillanatragasztó szinte minden anyaghoz, pl. műanyagokhoz, elasztomerekhez, fémekhez, elsősorban **papírhoz, kartonhoz, fához, bőrhöz és szövethez**.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Gyártó jelölése	LOCTITE 401
Száradás	5 - 10 s
Húzó-nyírószilárdság	20 N/mm ²
Dinamikus viszkozitás	70 - 110 mPas

Tárolási hőmérséklet	2 °C
Festék	Átlátszó
Kémiai alap	Etil-cianoakrilát
Alkalmas anyagok	fém
Alkalmas anyagok	Papír
Alkalmas anyagok	Üveg
Alkalmas anyagok	Szövet
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	Bőr
Alkalmas anyagok	Elasztomer
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 °C
Alak	folyékony
Sűrűség	1,05 g/cm ³
Veszélyes áru kategória	9
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Űrtartalom	20 ml
Maximális hézagméret	0,15 mm
Terméknév attribútum	20 g
Termék fajtája	Pillantragasztó