

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261313 25/11
GTIN	4045197655967
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2525M11
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Szárméret	25 mm
Fejhossz L ₁	26 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500