

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/11 mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 261308 12/11  |
| GTIN              | 4045197655882 |
| Árucikk kategória | 21T           |

**Műszaki leírás**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Szárméret                       | 12 mm                  |
| Fejhossz L <sub>1</sub>         | 13 mm                  |
| Hozzávaló váltólapka            | VC.. 1103..            |
| Kés ISO kódja                   | SVHCR/L 1212F11        |
| Váltólapka csavar készlet       | 269028 22              |
| Működő szélesség L <sub>4</sub> | 16 mm                  |
| Lapkaméret                      | 11 mm                  |
| Teljes hossz L                  | 80 mm                  |
| Szabvány                        | Gyári szabvány         |
| Felhasználás módja              | jobbos                 |
| belső hűtés                     | nem                    |
| Beállítási szög κ               | 107,5 fok              |
| Felhasználás                    | Síkesztergálás         |
| Felhasználás                    | Külső hosszesztergálás |
| Termék fajtája                  | Esztergakés            |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| Váltólapka csavar készlet Típus 22  | 269028 22  |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8                                | 674248 TX8 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |