

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261312 12/11
GTIN	4045197655943
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Kés ISO kódja	SVJCR/L 1212F11
Fejhossz L <sub>1</sub>	21,5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500