

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Csavar alátétlapkához	269013 2
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2020K16
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Lapkaméret	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	29,5 mm
Alátétlapka	269005 8
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Alátétlapka Típus 8	269005 8
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500