

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261312 16/11
GTIN	4045197653819
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	21,5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Kés ISO kódja	SVJCR/L 1616H11
Szárméret	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500