

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Alátétlapka	269005 8
Csavar alátétlapkához	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2525M16
Fejhossz L <sub>1</sub>	32,5 mm
Szárméret	25 mm
Lapkaméret	16 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Alátétlapka Típus 8

269005 8

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500