

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261308 20/11
GTIN	4045197655905
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Szárméret	20 mm
Kés ISO kódja	SVHCR/L 2020K11
Fejhossz L <sub>1</sub>	17 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500