

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261312 20/11
GTIN	4045197653826
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 22
Szárméret	20 mm
Fejhossz L ₁	24 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2020K11
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Működő szélesség L ₄	25 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500