

Garant**Weldon befogó, Forma ADB, SK 50 A = 100, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300330 8
GTIN	4045197283986
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

GARANT –Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min⁻¹.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	8 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	8
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	28 mm
Befogó	SK 50 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztólapos befogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredek kúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredek kúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredek kúphoz 50	308620 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredek kúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredek kúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredek kúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredek kúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredek kúphoz 50	308615 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredek kúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredek kúphoz 50	308785 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredek kúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredek kúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredek kúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap Form B Meredek kúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap Form A Meredek kúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsaptömített Meredek kúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredek kúphoz 50	308760 50
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm	309900 8