

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	SVJCR/L 2525M11
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Lapkaméret	11 mm
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	26 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500