

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	15 mm
Kés ISO kódja	SVHCR/L 2020K16
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Szárméret	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 8
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 8

269005 8

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500