

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261308 25/16
GTIN	4045197653789
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Csavar alátétlapkához	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	16 mm
Kés ISO kódja	SVHCR/L 2525M16
Alátétlapka	269005 8
Szárméret	25 mm
Fejhossz L ₁	23,5 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Alátétlapka Típus 8	269005 8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500