

Garant**Teljes profilú lapka 60° külső, jobbos CB, HB7010, Emelkedés: 2,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270706 2,5
GTIN	4045197453334
Árucikk kategória	21J

Leírás

Kivitel:**Teljes profilú lapka 60°** külső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tűrés osztály 6g.**CB** = Szinterezett forgácstörő.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Menetemelkedés	2,5 mm
Bel- /kültéri felhasználás	külső
Felhasználás módja	jobbos
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HB7010
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Menetfajta	MF
Menetfajta	M

Menetfajta	MF-LH
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		