

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261312 25/16
GTIN	4045197653857
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 2
Szárméret	25 mm
Alátétlapka	269005 8
Fejhossz L ₁	32,5 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2525M16
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 8	269005 8
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500