

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261309 12/11
GTIN	4045197655912
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	12 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Kés ISO kódja	SVHCR/L 1212F11
Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	13 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500