

Garant**Weldon befogó Forma AD, SK 40 ultra rövid, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300410 25
GTIN	4045197284365
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Csak egy, rövidebb rögzítő csavarral.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Szabvány:

Ähnlich DIN 69871.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308830 sz., tartalék csavar 309901 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Befogási Ø D ₁	25 mm
Külső Ø D	65 mm
Befogó	SK 40 ultra rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Szorítócsavar Weldon befogóhoz, ultra rövid Tokmány befogási Ø D1 25 mm	309901 25
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
	308615 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308801 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40