


**Weldon befogó, Forma AD, SK 50 A = 160, Befogási Ø D1: 6 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	300360 6
GTIN	4045197144171
Árucikk kategória	32A

**Leírás**
**Kivitel:**

Balluffchip furattal.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz.

Szabvány: DIN 6359

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min<sup>-1</sup>-nél

Körfutási pontosság: ≤ 3 µm

Külső Ø D: 25 mm

Tartalék felfogó csavar 309900: 6

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Tartalék felfogó csavar 309900	6
Külső Ø D	25 mm
Befogó	SK 50 A = 160
Szabvány	DIN 6359

Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC

## Tartozék

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308810 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308830 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308812 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308820 50

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50