

Garant**Weldon befogó Forma AD, SK 40 ultra rövid, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300410 32
GTIN	4045197284372
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Második kiegészítő rögzítő csavarral a horonyban.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Szabvány:

Ähnlich DIN 69871.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308830 sz., tartalék csavar 309901 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Külső Ø D	72 mm
Befogó	SK 40 ultra rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Szorítócsavar Weldon befogóhoz, ultra rövid Tokmány befogási Ø D1 32 mm	309901 32
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40