

Garant**Weldon befogó, Forma ADB, SK 50 A = 200, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 300370 6 |
| GTIN | 4045197284259 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

GARANT –Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min⁻¹.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 |
| A-méret kinyúlási hossz | 200 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 6 mm |
| Külső Ø D | 25 mm |
| Befogó | SK 50 A = 200 |
| Szabvány | DIN 6359 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50 | 308795 50 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50 | 308790 50 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50 | 308760 50 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50 | 308660 50 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308615 50 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50 | 308740 50 |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50 | 308640 50 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50 | 308605 50 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50 | 308785 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308830 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308650 50 |
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50 | 308600 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50 | 308610 50 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50 | 308720 50 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50 | 308765 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308620 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308820 50 |
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 6 mm | 309900 6 |