

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	261317 20/16
GTIN	4045197653932
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Semleges tartó L ₄ működő szélessége	10 mm
Szárméret	20 mm
Kés ISO kódja	SVVCN 2020K16
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	31 mm
Alátétlapka	269005 8
Csavar alátétlapkához	269013 2
Semleges tartó teljes L hossza	125 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Lapkaméret	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	72,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Alátétlapka Típus 8

269005 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500