

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261331 20/11
GTIN	4045197653994
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Nyak szélessége L ₄	12 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	AH20Q SVJCR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Fejhossz L ₁	38 mm
Középtolódás L ₃	4,6 mm
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500