

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 2
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	12,5 mm
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Kés ISO kódja	SWCN 2525M16
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	38 mm
Lapkaméret	16 mm
Szárméret	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka	269005 8
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	72,5 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Alátétlapka Típus 8

269005 8

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500