

LOCTITE**Pillanatragasztó, 20 g, Gyártó azonosító: 454**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083352 454
GTIN	5010266454160
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Felhasználás:

Univerzális pillanatragasztó **gél**. **Szinte minden anyaghoz** alkalmas. Ideális függőleges felületeken és fej felett történő alkalmazásokhoz.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	LOCTITE 454
Húzó-nyírószilárdság	20,9 N/mm ²
Száradás	5 - 10 s
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Dinamikus viszkozitás	150 - 450 mPas

Adatlap

Tárolási hőmérséklet	2 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Festék	Átlátszó
Alkalmas anyagok	Bőr
Alkalmas anyagok	fém
Alkalmas anyagok	Papír
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	Karton
Alkalmas anyagok	Elasztomer
Alkalmas anyagok	Porózus anyagok
Tulajdonság	Anaerob ragasztó
Tulajdonság	Nem szívódik fel
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 °C
Alak	Gél
Kémiai alap	Etil-cianoakrilát
Sűrűség	1,05 g/cm ³
Úrtartalom	20 ml
Maximális hézagméret	0,15 mm
Terméknév attribútum	20 g
Termék fajtája	Pillantragasztó