

**Garant****Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	44 mm
Közélpeloldás L <sub>3</sub>	3,5 mm
Kés ISO kódja	AH25R SVJCR/L16
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	14,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	24 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500