

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261334 16/11
GTIN	4045197654014
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	21 mm
Kés ISO kódja	AH16Q SVUCR/L11
Középtelődés L ₃	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L ₁	20 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500