

Garant**Menesztőlapos befogó, kombi, karcsú Forma ADB, SK 40 A = 100, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 300422 12 |
| GTIN | 4045197287632 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

· **Furattűrés D₁ H4-ben (pontosabb, mint a DIN).**

Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!). RFID / Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához a DIN 1835 B + E alak és DIN 6535 HB + HE alak szerint.

Tartalom:

Inkluzív gömbcsuklós felfogócsavar **Weldon és Whistle-Notch rendszerhez** és átfúrt ütközőcsavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820 – 308835, tartalék rögzítőcsavar 309905 M6, 309905 M8 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|---------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm |
| Ø D ₃ | 22 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 17 mm |
| Külső Ø D | 34,22 mm |
| Befogó | SK 40 A = 100 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Szabvány | DIN 6359 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308615 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308610 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308630 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40 | 308640 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40 | 308600 40 |
| KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308660 40 |

| | |
|--|-----------|
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40 | 308700 40 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 | 308740 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308635 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308650 40 |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308620 40 |