

Garant**Whistle-Notch befogó Forma ADB, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300430 18
GTIN	4045197284464
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Ütközőcsavarral. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!). RFID / Balluffchip furattal.

Előny:

A szerszámot a felfogócsavar oldalról rögzíti és az ütközőcsavar hátulról megtámasztja. Ez hézagmentes befogást és rezgésmentes forgácsolást eredményez.

Felhasználás:

Hengeres szárú és **kúpos befogófelületű** (2°) szerszámok befogására a DIN 1835 E és DIN 6535 HE szerint.

· **A fúrók homlokoldali utánkösörüléséből eredő hosszvesztés a szerszámbe fogóban történő axiális hosszállítással korrigálható.**

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	18 mm
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
Külső Ø D	50 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6359

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 16 mm	309900 16