

**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 12/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	SVVCN 1212F11
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Semleges tartó teljes L hossza	80 mm
Szárméret	12 mm
Semleges tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	18 mm
Semleges tartó L <sub>4</sub> működő szélessége	6 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	72,5 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500