

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261335 20/11
GTIN	4045197654052
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Közélpeloldás L_3	13 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	25 mm
Kés ISO kódja	AH20R SVUCR/L11
Fejhossz L_1	24 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L_2	18 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D_s	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500