

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtelődés L ₃	4,6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Kés ISO kódja	AH16M SVJCR/L11
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Nyak szélessége L ₄	11,6 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500