

Garant**Menesztőlapos befogó, kombi, karcsú Forma ADB, SK 40 A = 100, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300422 20
GTIN	4045197287670
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

· **Furattűrés D₁ H4-ben (pontosabb, mint a DIN).**

Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!). RFID / Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához a DIN 1835 B + E alak és DIN 6535 HB + HE alak szerint.

Tartalom:

Inkluzív gömbcsuklós felfogócsavar **Weldon és Whistle-Notch rendszerhez** és átfúrt ütközőcsavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820 – 308835, tartalék rögzítőcsavar 309905 M6, 309905 M8 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Ø D ₂	25 mm
Ø D ₃	30 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
Külső Ø D	42,53 mm
Befogó	SK 40 A = 100

Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40