

Garant**eco lapkatartó, konkáv homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúráshoz
D1 / D2: 140/230mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 273891 140/230 |
| GTIN | 4045197516770 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás

Felhasználás:A **273840 – 273851** sz. GARANT eco-késszárral.**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

Figyelem: D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

belső hűtés: igen

Beszúrási szélesség w : 3 mmMax. fogásmélység t_{max} : 13 mm

Lapkacsavar: 279815 9

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|----------|
| Minimális 1. beszúrási Ø D_1 | 140 mm |
| Max. fogásmélység t_{max} | 13 mm |
| Maximális 1. beszúrási Ø D_2 | 230 mm |
| Sorozat | Eco |
| Lapkacsavar | 279815 9 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | igen |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |

Tartozék

| | |
|-----------------------|----------|
| Rögzítőcsavar | 279910 |
| Rögzítőcsavar Típus 9 | 279815 9 |