

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	31 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SVVCN 2020K11
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	10 mm
Semleges tartó teljes L hossza	125 mm
Szárméret	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	72,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500